


总线接口 CECX-F-CO

产品代号: 553854

FESTO

用于CECX



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
授权	c UL us - Listed (OL)
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
环境温度	5 ... 55 °C
储藏温度	-40 ... 70 °C
相对空气湿度	10 - 95 %
安全等级	III
产品重量	27 g
抗振动能力测试	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震能力测试	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半个正弦)
状态显示	LED 黄色 = 传输 LED 绿色 = 接收
现场总线接口	CAN-Bus
现场总线接口, 连接技术	插头 Sub-D 9 针
现场总线接口, 传送率	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s 通过软件可调
现场总线接口, 电绝缘	否
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则