

塑料气管

PAN-4X0,75-BL

产品代号: 553906

FESTO

标准外径气管, 能承受较高的热量和机械负载.



技术参数

特性	值
外径	4 mm
与流量相关的弯曲半径	18 mm
内径	2.9 mm
最小弯曲半径	12 mm
气管特性	Suitable for energy chains
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.5 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 15 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 217.5 psi
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 ... 80 °C
产品质量视长度而定	0.006 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母 用于倒钩式接头, 内径 3mm
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 55 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-A