

# 塑料气管

## PAN-16X2-BL

产品代号: 553911

FESTO

标准外径气管, 能承受较高的热量和机械负载.



### 技术参数

| 特性         | 值                            |
|------------|------------------------------|
| 外径         | 16 mm                        |
| 与流量相关的弯曲半径 | 94 mm                        |
| 内径         | 12 mm                        |
| 最小弯曲半径     | 67 mm                        |
| 气管特性       | Suitable for energy chains   |
| 随温度变化的工作压力 | -0.095 ... 1.4 MPa           |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 14 bar             |
| 随温度变化的工作压力 | -13.775 ... 203 psi          |
| 授权         | TÜV                          |
| 认证签发部门     | B 013277 0506 00             |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L               |
| 环境温度       | -30 ... 80 °C                |
| 产品质量视长度而定  | 0.092 kg/m                   |
| 气动连接       | 用于快插接头外径 16 mm               |
| 颜色         | 蓝色                           |
| 肖氏硬度       | D 55 +/-3                    |
| 材料备注       | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 气管   | TPE-A                        |