


底座

VABS-S2-2S-G12-B-C1

产品代号: 555643

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------|---|
| 宽度 | 52 mm |
| 基于标准 | ISO 5599-2 |
| 装配位置 | 任意 |
| 先导气源 | 内置的 |
| 工作压力 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 工作电压范围 AC | 110 V |
| 工作电压范围 DC | 24 V |
| 电泳强度 | 4 kV |
| 40°C时的可接受电流负载 | 2 A |
| 污染等级 | 3 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防护等级 | IP65 NEMA 4 装配以后的状态 |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 815 g |
| 端子截面 | 0.08 ... 0.75 mm ² |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 连接板 | 铸铝 |