


编码器电缆

NEBM-T1G12-T1G12-2.5

产品代号: 556795

FESTO

用于连接马达和控制器



技术参数

特性	值
电缆属性	适合于拖链
污染等级	3
防护等级	装配以后的状态 IP65
采用弹性电缆安装时的环境温度	-40 ... 90 °C
环境温度	-50 ... 90 °C
电缆的最小弯折半径	82 mm
电缆结构	已屏蔽 $5 \times (2 \times 0,34 \text{ mm}^2) + 2 \times 0,5 \text{ mm}^2$
电缆直径	11 mm
电缆长度	2.5 m
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)