


驱动轴

EAMB-44-7-35X30-32X32

产品代号: 558038

FESTO

用于通过中空轴调节驱动器



技术参数

特性	值
支架直径 1	35 mm
支架直径2	32 mm
尺寸	185
额定长度	30 mm
装配位置	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	75.3 kgmm ²
可传递扭矩	200 Nm
产品重量	463 g
材料备注	符合 RoHS