

塑料气管

PUN-H-16X2,5-SI-100

产品代号: 558276

FESTO

可用于食品加工行业 (耐水解).
产品不适合用于CN和PK快插管接头



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 外径 | 16 mm |
| 与流量相关的弯曲半径 | 88 mm |
| 内径 | 11 mm |
| 最小弯曲半径 | 38 mm |
| 使用指南 | TPE-U Ether basiert |
| 气管特性 | Suitable for energy chains |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.6 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 6 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 87 psi |
| 随温度变化的工作压力 | -0.095 ... 1 MPa |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 随温度变化的工作压力 | -13.775 ... 145 psi |
| 有关操作压力的注意事项 | 水：与温度有关的工作压力，见图表，在 0 - 60 °C 时最大 0.3 MPa |
| 授权 | TÜV |
| 认证签发部门 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰) |
| 材料的防火测试 | UL94 HB |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F1a |
| 干净等级 | 该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。 |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | -35 ... 60 °C |
| 产品质量视长度而定 | 0.123 kg/m |
| 气动连接 | 用于快插接头外径 16 mm |
| 颜色 | 银 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息，气管 | TPE-U(PU) |