

快插螺纹接头

NPQM-D-G18F-Q4-P10

产品代号: 558674

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	3 mm
设计	直列式结构
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1.6 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 16 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 232 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 ... 70 °C
产品重量	10 g
安装类型	外六角 SW9
气动连接, 气口 1	阴螺纹 G1/8
气动连接, 气口 2	用于气管外径 4 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	镀镍黄铜
材料信息, 管密封	NBR