



电磁阀

VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3

产品代号: 560708

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 阀功能 | 5/2 单电控 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 宽度 | 25 mm |
| 标准额定流量 | 180 l/min |
| 工作压力 MPa | 0.2 ... 0.8 MPa |
| 工作压力 | 2 ... 8 bar 29 ... 116 psi |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 复位类型 | 空气弹簧 |
| 防护等级 | IP40 |
| 额定尺寸 | 2.1 mm |
| 排气功能 | 可节流 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 手控装置 | 推 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 流动方向 | 不可逆 |
| 重叠 | 正重叠 |
| 切换时间, 关闭 | 18 ms |
| 切换时间, 打开 | 15 ms |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 1 W |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 介质温度 | -5 ... 50 °C |
| 先导介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 电连接 | 2针 插头 |
| 气动连接, 气口 1 | 底座 |
| 气动连接, 气口 2 | M5 |
| 气动连接, 气口 3 | 底座 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | FPM HNBR NBR |
| 材料信息, 壳体 | 锻造铝合金 |