


端板 VMPAL-EPR

产品代号: 560945

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	24.8 mm
长度	107.3 mm
集成功能	先导选择器，用于选择先导供气方式 (内部或外部)
阀岛结构	阀的尺寸可以混合
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 IP67
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	180 g
先导气口12/14	M7
先导排气口82/84	M7
材料备注	符合 RoHS
材料信息，端板	压铸铝 PA-加强