


# 板

## VMPAL-EU

产品代号: 560955

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	18.7 mm
长度	107.3 mm
集成功能	平板式消声器
阀岛结构	阀的尺寸可以混合
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	60 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	PA