


# 板

## VMPAL-EG

产品代号: 560956

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	20.5 mm
长度	107.3 mm
集成功能	管道排气
阀岛结构	阀的尺寸可以混合
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
压力控制范围	0.5 ... 5 bar
输入压力 1	0.5 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	30 g
气口 3/5 已组合	适用于 20 mm 卡盒
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	PA