


电连接

VMPAL-EVAP-10-2

产品代号: 560962

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|-------------------|
| 阀规格 | 10 mm |
| 阀位的最大数量 | 1 |
| 电磁线圈的最大数量 | 2 |
| 集成功能 | 对阀功能进行颜色编码 |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 – 强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 9 g |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 材料信息, 壳体 | PA |
| 材料备注 | 符合 RoHS |