


# 电连接

## VMPAL-EVAP-14-1

产品代号: 560963

FESTO



### 技术参数

特性	值
阀规格	14 mm
阀位的最大数量	1
电磁线圈的最大数量	1
集成功能	对阀功能进行颜色编码
额定工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	9 g
壳体颜色	灰色
材料信息, 壳体	PA
材料备注	符合 RoHS