


底座

VMPAL-AP-20

产品代号: 560974

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	21.2 mm
长度	107.3 mm
宽度尺寸	21.2 mm
阀规格	20 mm
阀位的最大数量	1
流动方向	可反向
阀岛结构	阀的尺寸可以混合
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	46.2 g
气动连接, 气口 2	用于 18 mm 卡盒
气动连接, 气口 4	用于 18 mm 卡盒
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	PA-加强