

# 塑料气管

## PUN-V0-10X2-RT-C

产品代号: 561712

FESTO

阻燃剂



## 技术参数

特性	值
外径	10 mm
与流量相关的弯曲半径	42 mm
内径	6 mm
最小弯曲半径	12 mm
气管特性	Suitable for energy chains
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.9 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 9 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 130.5 psi
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.6 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 16 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 232 psi
有关操作压力的注意事项	水：最大 0.6 MPa，最高 50°C 时 对于有焊接飞溅的应用：20°C 时最大 1 MPa，40°C 时最大 0.9 MPa，60°C 时最大 0.7 MPa
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
材料的防火测试	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 ... 60 °C
环境温度说明	For unpressurised use up to 90 °C
产品质量视长度而定	0.064 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 10 mm 用于倒钩式接头，内径 6mm
颜色	减小系数
关于颜色的说明	由于具有阻燃性能，因此颜色与标准色有偏差
肖氏硬度	D 54 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息，气管	TPE-U(PU)