



T形快插接头

NEDU-M12D4-M12T4-IS

产品代号: 562248

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
连接频率	100
安装类型	具有螺纹的
产品重量	25.5 g
电连接	4针/4针/4针 A 编码/A 编码/A 编码 插座/插座/插头 M12x1 / M12x1 / M12x1
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
材料信息, 壳体	TPE-U (PU), 已放大 牙铸锌
材料信息, 联合螺母	PA-加强
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 电气触片	铜合金 镀金