

# 连接电缆

## NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

产品代号: 562471

FESTO



### 技术参数

| 特性                | 值                              |
|-------------------|--------------------------------|
| 符合标准              | EN 61076-2-101<br>ISO 20401    |
| 工作状态显示            | 黄色 LED                         |
| 产品重量              | 45 g                           |
| 电连接               | 4针 / 2 导线<br>直角插座 / 电缆<br>M8x1 |
| 工作电压范围 DC         | 20.4 ... 26.4 V                |
| 40°C时的可接受电流负载     | 3 A                            |
| 电缆长度              | 2.5 m                          |
| 电缆属性              | Suitable for energy chains     |
| 电缆的最小弯折半径         | 35 mm                          |
| 电缆直径              | 3.3 mm                         |
| 电缆结构              | 2x0,25                         |
| 导线末端              | 导线末端配有金属箍                      |
| 防护等级              | IP65<br>IP67                   |
| 环境温度              | -10 ... 50 °C                  |
| CE 符号 (参见符合的标准)   | 符合 EU RoHS 指令                  |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 RoHS 指令                   |
| PWIS 符合性          | VDMA24364-B2-L                 |
| 材料备注              | 符合 RoHS                        |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等腐蚀影响                     |
| 材料信息, 电缆护套        | TPE-U(PUR)                     |
| 材料信息, 壳体          | TPE-U(PU)                      |
| 材料信息, 电气触片        | 黄铜<br>镀金                       |
| 材料信息, 绝缘层         | PVC                            |