

连接电缆

NEBV-M8W4L-E-5-LE2

产品代号: 562472

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101 ISO 20401
工作状态显示	黄色 LED
产品重量	85 g
电连接	4针 / 2 导线 直角插座 / 电缆 M8x1
工作电压范围 DC	20.4 ... 26.4 V
40°C时的可接受电流负载	3 A
电缆长度	5 m
电缆属性	Suitable for energy chains
电缆的最小弯折半径	35 mm
电缆直径	3.3 mm
电缆结构	2x0,25
导线末端	导线末端配有金属箍
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-10 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
材料信息, 壳体	TPE-U(PU)
材料信息, 电气触片	黄铜 镀金
材料信息, 绝缘层	PVC