


# 轴向组件 EAMM-A-P8-38A-42A

产品代号: 562650

FESTO

适合于电驱动器。



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
可传递扭矩	3.5 Nm
产品重量	160 g
接口代码, 驱动器	P8-38A
接口代码, 马达输入	42A
接口代码, 联轴器外壳	38A.2
材料备注	符合 RoHS