



# 基本阀

## VOFC-L-M52-M-G14-F9

FESTO

产品代号: 562871  
 将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
 不要用于新的项目。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

| 特性           | 值  |
|--------------|--|
| 阀功能          | 5/2 单电控  |
| 驱动类型         | 电气的  |
| 宽度           | 40 mm  |
| 标准额定流量       | 850 l/min  |
| 工作压力         | 2 ... 8 bar                                      |
| 设计结构         | 硬活塞式阀  |
| 复位类型         | 机械弹簧   |
| 防护等级         | IP65   |
| 额定尺寸         | 6 mm   |
| 密封原则         | 硬性   |
| 装配位置         | 任意   |
| 手控装置         | 无  |
| 先导类型         | 由先导控制  |
| 先导气源         | 内置的  |
| 流动方向         | 不可逆  |
| 安全性能等级 (SIL) | 最高至 SIL 2 高要求模式<br>产品可用于 SRP/CS 直至低要求的 SIL 2     |
| 流量 Kv 排气     | 0.65 m <sup>3</sup> /h<br>0.65 m <sup>3</sup> /h |
| 切换时间, 关闭     | 40 ms  |
| 切换时间, 打开     | 24 ms  |
| 持续通电率        | 100%   |
| 工作介质         | 压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [:-:-]                     |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 4  |
| 介质温度         | -25 ... 60 °C                                    |
| 环境温度         | -25 ... 60 °C                                    |
| 产品重量         | 620 g  |
| 气动连接, 气口 1   | G1/4   |
| 气动连接, 气口 2   | G1/4   |
| 气动连接, 气口 3   | G1/4   |
| 气动连接, 气口 4   | G1/4   |
| 材料备注         | 含有 PWIS 物质<br>符合 RoHS                            |
| 密封件的材料信息     | NBR  |
| 外壳的材料信息      | 铝<br>电镀硬 Ematal                                  |