


# 电磁线圈

## VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME

产品代号: 562898

FESTO

用于电枢系统 F10, 公制电缆接头, 110 V DC 和 AC, 经过封装, 安全性增强.



### 技术参数

| 特性              | 值   |
|-----------------|---|
| 驱动类型            | 电气的   |
| 装配位置            | 任意  |
| 切换位置指示器         | 否   |
| 持续通电率           | 100 %   |
| 绝缘等级            | H   |
| 线圈的特性参数         | 110 V AC: 50/60 Hz, 电源 : 3.5 VA<br>110 V DC: 3.5 W  |
| 许用压力波动          | -15 % / +10 %   |
| ATEX 类气体        | II 2G   |
| 燃爆防护型气体         | Ex e mb II T6, T5   |
| ATEX 类粉尘        | II 2D   |
| 燃爆防护型粉尘         | Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C   |
| EU以外的防爆认证       | EPL Db (BR)<br>EPL Db (CN)<br>EPL Db (KR)<br>EPL Gb (BR)<br>EPL Gb (CN)<br>EPL Gb (KR)                      |
| 符合防爆要求的环境温度     | T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6,T80°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C  |
| 认证签发部门          | INMETRO TÜV 12.1946X<br>KGS 16-GA4BO-0755X<br>KGS 16-GA4BO-0756X<br>NEPSI GYJ17.1237X<br>PTB 08 ATEX 2033 X |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)  |
| 耐腐蚀等级 CRC       | 4 – 超强腐蚀影响  |
| 防护等级            | IP65  |
| 产品重量            | 580 g   |
| 电连接             | 端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5   |
| 材料备注            | 含有PWIS 物质<br>符合 RoHS  |
| 材料信息 , 电磁线圈     | PA<br>钢   |