

# 交叉连接组件

## EHAM-S1-20-15

产品代号: 563747

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	20
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	27 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	锻造铝合金 阳极氧化处理