


交叉连接组件 EHAM-S1-46-33

产品代号: 563750

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	46
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	216 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	锻造铝合金 阳极氧化处理