


球形推杆阀

VMEM-BC-M52-A-G18

产品代号: 563778

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	机械的
宽度	20 mm
标准额定流量	500 l/min
工作压力	2.5 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	空气弹簧
额定尺寸	4 mm
使用指南	不要用作机械止挡
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
轴向驱动的最高驱动速度	0.6 m/s
侧向驱动的最高驱动速度	0.2 m/s
最大切换频率	3 Hz
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
驱动力	44 N
驱动器上的最大力	150 N
驱动器上的最大横向力	30 N
产品重量	182 g
安装类型	可选 前面板安装 带通孔
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 4	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/8
材料备注	符合 RoHS
盖子的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理