



手杆阀

VHEM-L-M52-A-G14

产品代号: 563979
 将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
 供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------------|---|
| 阀功能 | 5/2 单电控 |
| 驱动类型 | 手动 |
| 宽度 | 25 mm |
| 标准额定流量 | 1,000 l/min |
| 工作压力 | 2.5 ... 10 bar |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 复位类型 | 空气弹簧 |
| 额定尺寸 | 6 mm |
| 使用指南 | 只能手动驱动 |
| 先导类型 | 直接 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 驱动力 | 23.8 N |
| 产品重量 | 336 g |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 4 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |