


# 分支模块

## MS9-FRM-NG-VS-Y

产品代号: 564150

FESTO

包括不带指示器的压力开关, 气流方向: 从左到右.



## 技术参数

特性	值
尺寸	9
系列	MS
装配位置	任意
设计结构	分支模块
工作压力	0 ... 12 bar
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
工作电压范围 DC	0 ... 125 V
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,100 g
安装类型	前面板安装 线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 3	1 NPT
气动连接, 气口 4	1 NPT
材料信息, 盖子	PA-加强
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝
材料信息, 安装支架	压铸铝
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 模块连接器	压铸铝