

L型快插式螺纹接头

QBLF-1/4-5/32-U

产品代号: 564657

FESTO

360°可旋转, 内螺纹, 带外六角。



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	0.098 "
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任意
设计	L形
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	13.775 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	8.851 ft-lbf
产品重量	0.698 oz
安装类型	外六角 11/16
气动连接, 气口 1	内螺纹 1/4 NPT
气动连接, 气口 2	用于5/32" 气管外径
环境温度 (华氏)	32 ... 140 °F
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	镀镍黄铜 PBT
材料信息, 螺纹密封	PTFE
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀