



单向节流阀

GRLA-10-32-UNF-QB-3/16-U

产品代号: 564841

FESTO

该型号产品适用于真空。



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能，用于排气
气动连接, 气口 1	QB-3/16
气动连接, 气口 2	10-32 UNF-2A
驱动类型	手动
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的 具有外 (内) 螺纹
节流方向上的标准额定流量	1.87 cfm
单向节流方向上的标准额定流量	1.41 ... 1.911 cfm
环境温度	32 ... 140 °F
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	-13.8 ... 116 Psi
流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.3 cfm
止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.32 ... 3.43 cfm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	32 ... 140 °F
最大紧固扭矩	1.1 ft-lbf
产品重量	0.34 oz
材料信息, 螺纹塞	黄铜 镀镍
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 空心螺栓	黄铜 镀镍
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 滚花头	黄铜 镀镍
材料信息, 调节螺钉	黄铜 镀镍
材料信息, 摆动接头	PBT-加强