


# 快插式插头

## QSH-F-8-6

产品代号: 564893

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	4 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	3
食品安全	按照制造商的声明
环境温度	0 ... 150 °C
授权	Germanischer Lloyd
产品重量	7.2 g
气动连接, 气口 1	快插式轴套 QS-8
气动连接, 气口 2	快插式轴套 QS-6
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	黄铜 镀镍