


插头

NECU-S-M12G4-HX-Q7

产品代号: 564947

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------|--------------------------------------|
| 基于标准 | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| 授权 | c UL us - Recognized (OL) |
| 连接频率 | 3 |
| 产品重量 | 33.3 g |
| 电连接 | 4针 A编码 M12x1 直列式插头 / 穿刺置换技术 |
| 工作电压范围 DC | 0 ... 48 V |
| 工作电压范围 AC | 0 ... 48 V |
| 40°C时的可接受电流负载 | 6 A |
| 电泳强度 | 0.8 kV |
| 许用的电缆直径 | 4.7 ... 6 mm |
| 许用的单个导线线径 | >= 0.1 mm |
| 许用的导线线径 | 1.6 ... 2 mm |
| 端子截面 | 0.34 ... 0.75 mm ² |
| 防护等级 | IP65 IP67 |
| 环境温度 | -25 ... 85 °C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 污染等级 | 3 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| 材料信息, 壳体 | PA 牙铸锌 镀镍 |
| 材料信息, 螺旋式锁 | 镀镍锌压铸件 |
| 材料信息, 密封 | FPM PUR |
| 材料信息, 电气触片 | 镀金 |
| 许用的导线绝缘 | PVC |