


插头

NECU-L3G8-C2-IS

产品代号: 565709

FESTO



技术参数

特性	值
连接频率	100
装配位置	任意
产品重量	55.5 g
电连接	8针 螺丝端子 直列式插头
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	12 A
电泳强度	4 kV
端子截面	0.2 ... 2.5 mm ²
环境温度	-40 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	蓝色
材料信息, 电气触片	铜合金 经过电镀