



短行程气缸 ADNE-40- -LAS

产品代号: 566416

FESTO

带集成的直线型马达。



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	40
行程	20 ... 45 mm
基于标准	ISO 21287
装配位置	水平的
驱动单元的运作模式	活塞杆
马达类型	直线型 AC 同步马达
设计结构	电缸 活塞杆 直动式电动驱动器
温度监控	温度超载时关机
最高速度	1.5 ... 1.6 m/s
最大切换频率, 短	4.2 ... 11.6 Hz
最小定位时间	36 ... 100 ms
重复精度	+/-0,1 mm
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-20 ... 60 °C
最高马达温度	70 °C
示教过程中的电机温度	15 ... 50 °C
标准温度	23 °C
防护等级	IP65 IP40
环境温度	0 ... 40 °C
授权	C-Tick
持久的输送力	11 ... 14.2 N
输送力峰值	16 ... 51 N
电连接	插头 9 针 Sub-D
安装类型	带附件 具有内 (阴) 螺纹
材料信息, 盖子	阳极氧化处理 锻造铝合金
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
盖子的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 电连接	NBR VMQ PBT 经过电镀 黄铜

特性	值
外壳的材料信息	锻造铝合金 光滑处理
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
螺钉的材料数据	钢 经过电镀