


气路条

VABM-L1-10AW-M7-10

产品代号: 566554

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|---------------------------------------|
| 宽度尺寸 | 10.5 mm |
| 阀位的最大数量 | 16 |
| 工作压力 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 授权 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 最大紧固扭矩, H-导轨安装 | 1.5 Nm |
| 最大紧固扭矩, 阀安装 | 0.45 Nm |
| 最大紧固扭矩, 墙面安装 | 1.5 Nm |
| 产品重量 | 204 g |
| 先导气口 12/14 | M5 |
| 先导排气口 82/84 | M5 |
| 气动连接, 气口 1 | M7 |
| 气动连接, 气口 2 | M5 |
| 气动连接, 气口 3 | M7 |
| 气动连接, 气口 4 | M5 |
| 气动连接, 气口 5 | M7 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气路板 | 锻造铝合金 |