


测量模块

CPX-CMIX-M1-1

产品代号: 567417

FESTO



技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
诊断	面向通道和模块的诊断
短路强度	是
特殊驱动器的诊断模块	欠压模块 欠压测量系统 通过本地的 7 段显示器
最大模块数	9
显示	七断显示
状态显示	LED 黄色 = PL (电源负载) LED 红色 = 故障
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
能源不充足缓冲	10 ms
额定工作压力时的电流消耗	80 mA
授权	C-Tick
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 95 % 非冷凝
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	140 g
每分支的轴	1
轴分支的数量	1
最大直线长度	30 m
控制接口, 电接口	插头插座 M9 5针
控制接口	数字式 CAN bus, 采用Festo协议
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强