


塑料气管 PLN-U

产品代号: 567449

FESTO

请注意最小订货数量。



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
外径, 英寸	5/8
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 203 Psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 www.festo.com
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-22 ... 178 °F
颜色	蓝色 棕色 黄色 绿色 中性 减小系数 黑色 银 白色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	PE