


直线驱动器

DGC-40- -HD-

产品代号: 567549

FESTO

其它行程按需要提供。参见样本页(PDF)上的特征负载值



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
行程	1 ... 3,500 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	液压缓冲器, 硬性特征曲线 液压缓冲器, 软性特征曲线
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
位置检测	用于接近式传感器
派生型	具有防护的循环滚珠轴承导向 第二滑块, 位于左侧时作为标准 第二滑块, 位于右侧时作为标准
工作压力 MPa	0.15 ... 0.8 MPa
工作压力	1.5 ... 8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-10 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	754 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	754 N
移动质量	6.178 kg
0 mm行程时的移动质量	20.469 kg
每10 mm 行程所增加的重量	0.199 kg
安装类型	带附件
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	锻造铝合金
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)