



垂直压力隔离板 VMPA1-HS

产品代号: 567805

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	10 mm
装配位置	任意
气动的垂直堆栈	1的关闭
工作压力	3 ... 8 bar
标准额定流量, 排气	103 l/min 213 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	60 g
垂直堆栈型的安装	安装在气路板模块上 安装在单个底座上
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	锻造铝合金 PA-加强