


行程缩减 HGPL-HR-63

产品代号: 567831

FESTO

用于 HGPL-... 型大行程气爪



技术参数

特性	值
尺寸	63
可调节终端位置/长度	40 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	1,060 g
安装类型	旋在气爪上
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	锻造铝合金