

塑料气管

PUN-H-3/8-BR-150-CB

产品代号: 567998

FESTO

可用于食品加工行业 (耐水解).



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------|---|
| 外径, 英寸 | 3/8 |
| 与流量相关的弯曲半径 | 0.171 ft |
| 最小弯曲半径 | 0.081 ft |
| 使用指南 | TPE-U Ether basiert |
| 气管特性 | Suitable for energy chains |
| 和温度相关的工作压力 | -14.4 ... 145 Psi |
| 有关操作压力的注意事项 | 水: 与温度有关的工作压力, 见图表, 在 0 - 60 °C 时最大 0.3 MPa |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰) |
| 材料的防火测试 | UL94 HB |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F1a |
| 干净等级 | 该产品是一个静态对象, 在按规定使用时, 不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前, 清洁产品并且确保正确安装。 |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | -31 ... 145 °F |
| 产品质量视长度而定 | 0.48 oz/ft |
| 气动连接 | 用于快插接头外径 3/8" |
| 颜色 | 棕色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气管 | TPE-U(PU) |