

# 塑料气管

## PLN-3/16-NT-150-CB

产品代号: 569898

FESTO

高温及机械负载能力



### 技术参数

特性	值
外径, 英寸	3/16
与流量相关的弯曲半径	0.095 ft
最小弯曲半径	0.036 ft
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 203 Psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-22 ... 176 °F
产品质量视长度而定	0.107 oz/ft
气动连接	用于快插接头, 外径3/16"
颜色	中性
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	PE