

# 塑料气管

## PAN-MF-4X0,75-SW

产品代号: 570357

FESTO



### 技术参数

特性	值
外径	4 mm
与流量相关的弯曲半径	15 mm
内径	2.5 mm
最小弯曲半径	10 mm
符合标准	DIN 73378-PA12-PHL
气管特性	Suitable for energy chains
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 3.1 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 31 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 449.5 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-60 ... 100 °C
产品质量视长度而定	0.008 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 4 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 65 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	聚酰胺 12