

**塑料气管**  
**PAN-MF-16X2-SW**  
产品代号: 570363

FESTO



## 技术参数

| 特性         | 值                                   |
|------------|-------------------------------------|
| 外径         | 16 mm                               |
| 与流量相关的弯曲半径 | 130 mm                              |
| 内径         | 12 mm                               |
| 最小弯曲半径     | 75 mm                               |
| 符合标准       | DIN 73378-PA12-PHL                  |
| 气管特性       | Suitable for energy chains          |
| 随温度变化的工作压力 | -0.095 ... 1.9 MPa                  |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 19 bar                    |
| 随温度变化的工作压力 | -13.775 ... 275.5 psi               |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>矿物油 |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L                      |
| 环境温度       | -60 ... 100 °C                      |
| 产品质量视长度而定  | 0.09 kg/m                           |
| 气动连接       | 用于快插接头外径 16 mm                      |
| 颜色         | 黑色                                  |
| 肖氏硬度       | D 65 +/-3                           |
| 材料备注       | 符合 RoHS                             |
| 材料信息, 气管   | 聚酰胺 12                              |