


插头插座

MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

产品代号: 570367

FESTO



技术参数

特性	值
安装类型	通过M2.5中心螺丝安装在电磁阀上
电连接	3针 直角式插头插座 插头样式 C 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803 方块形结构
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
工作电压范围 AC	0 ... 24 V
40°C时的可接受电流负载	6 A
电涌强度	0.8 kV
电缆螺纹连接	M12
许用的电缆直径	4 ... 6 mm
端子截面	0.25 ... 0.5 mm ²
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-25 ... 125 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 密封	HNBR