


插头

NECU-FCG40-K

产品代号: 570895

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	EN 60603-13
连接频率	50
电缆出口	直的
产品重量	5 g
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 接口技术	接口形式 FC
电气接口 1, 针脚/线的数量	40
电气接口 1, 安装方式	卡口锁定
电气接口 2, 接口技术	穿刺连接技术
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	1.5 A
导体的额定截面	0.13 mm ²
标称导体截面(AWG)	AWG26
防护等级	IP40
环境温度	-5 ... 50 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 壳体	PBT-加强
材料信息, 电气触片	青铜 镀金