


塑料气管

PAN-M-4X0,75-GN-500

产品代号: 572092

FESTO



技术参数

特性	值
外径	4 mm
与流量相关的弯曲半径	15 mm
内径	2.5 mm
最小弯曲半径	10 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 42 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-60 ... 100 °C
产品质量视长度而定	0.008 kg/m
颜色	绿色
肖氏硬度	D 65 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
气管的材料信息	聚酰胺 12