

固定式限流装置

VMPA1-FT-NW0.3-10

产品代号: 572544

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	节流功能
气动连接, 气口 1	底座
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	3.5 ... 5.5 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
环境温度	-5 ... 60 °C
额定尺寸	0.3 mm
装配位置	任意
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 40 °C
介质温度	-5 ... 60 °C
产品重量	0.06 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 空心螺栓	锻造铝合金