


# 快插螺纹接头

## QBM-1/8-1/4-U

产品代号: 573051

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | Mini型                        |
| 额定尺寸         | 0.197 "                      |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 外表层                          |
| 装配位置         | 任意                           |
| 设计           | 直列式结构                        |
| 包装数量         | 10                           |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的气源压力 | 0.095 ... 1 MPa              |
| 整个温度范围内的工作压力 | 0.95 ... 10 bar              |
| 整个温度范围内的气源压力 | 13.775 ... 145 psi           |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                    |
| PWIS 符合性     | VDMA24364 区域III              |
| 环境温度         | 0 ... 60 °C                  |
| 最大紧固扭矩       | 5.163 ft-lbf                 |
| 产品重量         | 0.635 oz                     |
| 安装类型         | 外六角 7/16                     |
| 气动连接, 气口 1   | 外螺纹 1/8 NPT                  |
| 气动连接, 气口 2   | 用于 1/4" 气管外径                 |
| 环境温度 (华氏)    | 32 ... 140 °F                |
| 释放环的颜色       | 灰色                           |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 壳体     | 镀镍黄铜<br>PBT                  |
| 材料信息, 螺纹密封   | PTFE                         |
| 材料信息, 释放环    | POM                          |
| 材料信息, 管密封    | NBR                          |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀                    |