



中间板

VABF-S4-2-S

产品代号: 573200

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	18 mm
基于标准	ISO 15407-2
装配位置	任意
工作压力 MPa	0.3 ... 1 MPa
工作压力	3 ... 10 bar
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	203.5 g
垂直堆栈型的安装	安装在气路板模块上 安装在单个底座上
先导气口 14	气路板模块, 规格 18 mm 符合ISO 15407-2
气动连接, 气口 1	气路板模块, 规格 18 mm 符合ISO 15407-2
气动连接, 气口 4	气路板模块, 规格 18 mm 符合ISO 15407-2
气动连接, 气口 5	气路板模块, 规格 18 mm 符合ISO 15407-2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	锻造铝合金