


# 气路条

## VABM-L1-...

产品代号: 573605

FESTO



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
宽度尺寸	10.5 mm 16 mm 19 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	24
授权	c UL us - Recognized (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 6
储藏温度	-20 ... 60 °C
先导气口12/14	M5
先导排气口82/84	M5
气动连接, 气口 1	G1/8 G1/4 G3/8
气动连接, 气口 2	M5 M7 G1/8 G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金